


Blažilnik DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

Številka dela: 8161535

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Hod	25 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	1 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.3 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Dolžina blaženja	25 mm
Največja omejevalna sila	6000 N
Največja poraba energije na hod	220 J
Največja poraba energije na uro	180000 J
Največja preostala energija	2 J
Ponastavitvena sila	150 N
Min. sila vstavljanja	480 N
Teža izdelka	1050 g
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material batnice	visoko legirano jeklo
Material matice	jeklo, pocinkano