


Aksialni sklop EAMM-A-X48-57A

Številka dela: 8165289

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	7.5 Nm
Teža izdelka	614 g
Koda vmesnika aktuatorja	X48
Koda vmesnika Motor In	57 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS