

Flexo-vez
DARP-M10P-F
Številka dela: 8170119

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M10x1,25
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	236 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material puše	visoko legirano nerjavno jeklo
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material kroglaste ploščice	Cementirno jeklo
Material krogelnega čepa	Cementirno jeklo
Material matice	visoko legirano nerjavno jeklo