

Pritrditev senzorja DASP-V4-12-A-R1

Številka dela: 8174844

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Zasnova	za vlečno sidro
Položaj vgradnje	poljubno
za Ø bata	Ø 80 Ø100 Ø125
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...120 °C
Pritezni moment	0.6 Nm...1 Nm
Teža izdelka	39 g
Način pritrditve	vpetje
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material držala	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo