

Modulni konektor MS4-MV1-F1A

Številka dela: 8176695

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serijska	MS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	36 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material modулnega konektorja	POM visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo