

# Zaščita odzračevanja VABD-D3-L-GN12

Številka dela: 8177961

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Protieksplzijska zaščita	conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – conA III
Stopnja zaščite	IP54
Temperatura okolice	-50 °C...60 °C
Teža izdelka	14 g
Način pritrditve	privijačenje z zunanjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material odzračevalnega vijaka	HP PA 12