

Mejno stikalo SDBF-FES-1L-PU-K-N-M8

Številka dela: 8182048

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	blokovna zasnova
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilna veličina	Pozicija
Merilno načelo	magnetoresistivno
Temperatura okolice	-4 °F...176 °F
Preklopni izhod	PNP
Funkcija preklopnega elementa	vklopni kontakt
Čas vklopa	4 µA
Največji izhodni tok	500 mA
Največja preklopna zmogljivost DC	12 W
Padec napetosti	1 V
Odpornost proti kratkemu stiku	da
Območje delovne napetosti DC	6 V...24 V
Zaščito pred obrnjeno polariteto	da
Električni priključek 1, vrsta priključka	kabel z dozo
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Smer izhoda priključka	vzdolžno
Barva kabelskega plašča	siva
Material kabelskega plašča	PVC
Način pritrditve	s pritrdilnim sklopom
Položaj vgradnje	poljubno
Barva ohišja	transparentna
Material ohišja	PA
Prikaz preklopnega stanja	LED
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-4 °F...176 °F
Stopnja zaščite	IP67 NEMA 4
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III