

Montažni mostiček DARQ-K-X1-A3-F05-R15

Številka dela: 8183117

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstruktivna zgradba	montažni mostiček
Priključna točka za pozicionirni regulator in javljalik pozicije ustreza standardu	VDI/VDE 3845, velikost AA 1 VDI/VDE 3845, velikost AA 2 VDI/VDE 3845, velikost AA 3
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...50 °C
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Teža izdelka	100 g
Način pritrditve	na prirobnici v skladu z ISO 5211
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material kotnika za pritrditev	PA66, električno prevoden
Material montažnega mostička	PA66, električno prevoden
Material matice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material plošče	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	nerjavno jeklo