

# Povezovalna plošča VABX-A-P-BV-BH-B

Številka dela: 8188463

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                  | Vrednost                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                    | 2                                                                                       |
| Dimenzija rasterja                                          | 12.55 mm                                                                                |
| Odpornost proti vibracijam                                  | Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6 |
| Odpornost proti udarcem                                     | preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27           |
| Integrirana funkcija                                        | z električno povezavo                                                                   |
| Največje število ventilskih mest                            | 1                                                                                       |
| Smer toka                                                   | obojestranski                                                                           |
| Največje število ventilskih tuljav                          | 2                                                                                       |
| Združljivo z                                                | Ventilski otok VTUX-A-P                                                                 |
| Primernost za vakuum                                        | da                                                                                      |
| Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 | 690 l/min                                                                               |
| Dimenzije Š x D x V                                         | 12,55 mm x 104,3 mm x 43,1 mm                                                           |
| Stopnja umazanosti                                          | 2                                                                                       |
| Odobritev                                                   | RCM Mark                                                                                |
| Znak KC                                                     | KC-EMV                                                                                  |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)                        | v skladu z direktivo EU EMV<br>v skladu z direktivo EU RoHS                             |
| Razred korozijske odpornosti KBK                            | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                       |
| Skladnost z LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                       |
| Temperatura skladiščenja                                    | -20 °C...70 °C                                                                          |
| Relativna zračna vlažnost                                   | 5–95 %                                                                                  |
| Stopnja zaščite                                             | IP65                                                                                    |
| Temperatura okolice                                         | -5 °C...50 °C                                                                           |
| Teža izdelka                                                | 36.2 g                                                                                  |
| Električno krmiljenje                                       | Multipol                                                                                |
| Način pritrditve priključne plošče                          | s prehodno izvrtino                                                                     |
| Način pritrditve                                            | Vlečno sidro                                                                            |
| Pnevmatični priključek 2                                    | za vložek 12 mm                                                                         |
| Pnevmatični priključek 4                                    | za vložek 12 mm                                                                         |
| Napotek glede materialov                                    | V skladu z RoHS                                                                         |

| Značilnost                 | Vrednost                       |
|----------------------------|--------------------------------|
| Material priključne plošče | ojačan PA                      |
| Material tesnil            | NBR                            |
| Material sponke            | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material matice            | visoko legirano nerjavno jeklo |