

Povezovalna plošča VABX-A-P-BV-BH-RVB

Številka dela: 8188465

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	2
Dimenzija rasterja	12.55 mm
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Integrirana funkcija	z električno povezavo
Največje število ventilskih mest	4
Smer toka	obojestranski
Največje število ventilskih tuljav	8
Združljivo z	Ventilski otok VTUX-A-P
Primernost za vakuum	da
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	690 l/min
Dimenzije Š x D x V	50,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Stopnja umazanosti	2
Odobritev	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	5–95 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	136.2 g
Električno krmiljenje	Multipol
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Način pritrditve	Vlečno sidro
Pnevmatični priključek 2	za vložek 12 mm
Pnevmatični priključek 4	za vložek 12 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Značilnost	Vrednost
Material priključne plošče	ojačan PA
Material tesnil	NBR
Material držala	POM
Material sponke	visoko legirano nerjavno jeklo
Material matice	visoko legirano nerjavno jeklo