


Zaviralni upor
CACR-LE2-6-W60-V
Številka dela: 8189339

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	prosta konvekcija navpično
Impulzna energija, zavorni upor, pri 380 V	2000 Ws
Impulzna energija, zavorni upor, pri 780 V	2000 Ws
Moč pri 35 % ED in 20 °C	180 W
Nazivna moč zavornega upora	60 W
Nazivna moč zavornega upora pri 380 V	60 W
Nazivna moč zavornega upora pri 780 V	60 W
Uporovna vrednost	6 Ohm
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Najvišja temperatura površine	250 °C
Opomba o temperaturi površine	Indikacija pri nazivni moči, pri 50 % nazivne moči: 165 °C
Stopnja zaščite	IP54
Temperatura okolice	-40 °C...40 °C
Teža izdelka	150 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS