


# Adapterska plošča VABA-C13-100-2-F90-G12-G14

Številka dela: 8189575

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                 | 960<br>1200<br>1440<br>1920<br>2300                                |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                           |
| Konstruktivna zgradba                    | adapter za vrtilni pogon                                           |
| Priključek ventila v skladu s standardom | VDI/VDE 3845-1                                                     |
| Delovni tlak                             | 0 MPa...0.9 MPa<br>0 bar...9 bar                                   |
| Protieksplzijska zaščita                 | cona 1 (ATEX)<br>cona 2 (ATEX)<br>cona 21 (ATEX)<br>cona 22 (ATEX) |
| Delovni medij                            | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:7:-]<br>Inertni plini  |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | delovanje z oljenjem ni mogoče                                     |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 3 – močna odpornost proti koroziji                                 |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364 – cona III                                               |
| Temperatura medija                       | -40 °C...80 °C                                                     |
| Temperatura okolice                      | -40 °C...80 °C                                                     |
| Teža izdelka                             | 4331 g                                                             |
| Način pritrditve                         | z opremo                                                           |
| Pnevmatični priključek                   | zasnova priključne plošče, prezračevanje                           |
| Pnevmatični priključek 1                 | G1/2                                                               |
| Pnevmatični priključek 2                 | G1/4                                                               |
| Pnevmatični priključek 3                 | G1/2                                                               |
| Pnevmatični priključek 4                 | G1/4                                                               |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                    |
| Material pokrova                         | Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana (20 µm)              |
| Material tesnil                          | EPDM<br>NBR                                                        |
| Material ohišja                          | gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana (20 µm)              |
| Material vijakov                         | visoko legirano nerjavno jeklo                                     |