

Pritrditev prijemalnih nastavkov EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP

Številka dela: 8191126

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	navpična pritrditev prijemala
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	0–100 %
Temperatura okolice	0 °C...40 °C
Teža izdelka	95 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo
Material kotnika	visoko legirano nerjavno jeklo
Material elementov za centriranje	visoko legirano jeklo