

Ločilni element VABD-XA-12-P2

Številka dela: 8191737

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Ločevanje tlačnih con	kanala 3 in 5
Velikost posode	2
Delovni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Primernost za vakuum	da
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Teža izdelka	0.5 g
Način pritrditve	možnost ročnega vtisnjenja
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	HNBR
Material ohišja	Ojačan PA