

Odzračevalna plošča VABF-XA-12-M1-C

Številka dela: 8191741

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost posode	1
Združljivo z	Ventilski otok VTUX-A-P Ventilski otok VTUX-A-S
Razpočni tlak	17 bar
Delovni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Primernost za vakuum	ne
Normalni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	5200 l/min
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Raven zvočnega tlaka	95 dB(A)
Raven zvočne moči na razdalji 1 m	106 dB(A)
Teža izdelka	24.9 g
Način pritrditve	zaskočitev
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA
Material glušnika	PE