


Povezovalna plošča VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Številka dela: 8191781

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Integrirana funkcija	Kodirni pokrov za določitev dovoda krmilnega zraka (notranji ali zunanji)
Smer toka	obojestranski
Združljivo z	Ventilski otok VTUX-A-P Ventilski otok VTUX-A-S
Primernost za vakuum	da
Dimenzije Š x D x V	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Največji pritezni moment pri stenski montaži	6 Nm
Teža izdelka	57.9 g
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Priključek za krmilni zrak 12/14	za vložek 12 mm
Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84	za vložek 12 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Ojačan PA
Material tulke	visoko legirano nerjavno jeklo
Material sponke	visoko legirano nerjavno jeklo