


Povezovalna plošča VABX-A-S-BU-12-SHUH-U

Številka dela: 8191789

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	1 2
Dimenzija rasterja	19.05 mm
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Integrirana funkcija	z električno povezavo
Smer toka	obojestranski
Združljivo z	Ventilski otok VTUX-A-S
Primernost za vakuum	da
Dimenzije Š x D x V	19,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Stopnja umazanosti	2
Odobritev	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	5–95 %
Stopnja zaščite	IP65
Kategorija prenapetosti	II
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Nazivna višina uporabe	< 3000 m NHN
Teža izdelka	56.3 g
Električno krmiljenje	Vmesnik AP
Komunikacijski vmesnik, protokol	AP
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Način pritrditve	Vlečno sidro
Pnevmatični priključek 1	za vložek 15 mm
Pnevmatični priključek 5	za vložek 15 mm

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	ojačan PA
Material tesnil	NBR
Material sponke	visoko legirano nerjavno jeklo