


Plošča
VABF-XA-12-M2-QX
Številka dela: 8191794

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost posode	1
Smer toka	obojestranski
Združljivo z	Ventilski otok VTUX-A-P Ventilski otok VTUX-A-S
Delovni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Primernost za vakuum	da
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Nazivni pritezni moment	0.8 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 10 %
Teža izdelka	34.7 g
Način pritrditve	vijačna vez
Pnevmatični priključek 3/5, kombiniran	za vložek 15 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Ojačan PA
Material sponke	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	nerjavno jeklo