

Cover cap
NEAU-AK-M8
Številka dela: 8196625

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	10 mm
Višina	11 mm
Velikost	M8x1
Zasnova	slepi čep
Način pritrditve	vijačna vez
Teža izdelka	4.8 g
Velikost posode	8
Električni priključek	doza
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Barva ohišja	črna
Material ohišja	PBT
Položaj vgradnje	poljubno
Relativna zračna vlažnost	0–90 %
Požarni preskus	UL94 V-0
Barva	črna