

**Sklopka**  
**EAMD-67-65-25-32X32-U**  
Številka dela: 8196715

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                | Vrednost              |
|---------------------------|-----------------------|
| Premier nosilca 1         | 25 mm                 |
| Premier nosilca 2         | 32 mm                 |
| Velikost                  | 67                    |
| Nazivna dolžina           | 65 mm                 |
| Položaj vgradnje          | poljubno              |
| Največja vrtilna hitrost  | 4500 1/min            |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C        |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %                |
| Temperatura okolice       | -25 °C...60 °C        |
| Masni vztrajnostni moment | 430 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 115 Nm                |
| Teža izdelka              | 844 g                 |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS       |