

Pritrditev profila EAHF-E24-60-P-D6

Številka dela: 8197130

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Teža izdelka	133 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Material vijakov	jeklo