

Aksialni sklop EAMM-A-L95-160G-G2

Številka dela: 8197453

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	112 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	430 kgmm ²
Prenosljivi navor	200 Nm
Teža izdelka	6264 g
Koda vmesnika aktuatorja	L95
Koda vmesnika Motor In	160G
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS