


Aksialni sklop EAMM-A-L48-60H-G2

Številka dela: 8197458

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|----------------------|
| Nazivna dolžina | 46 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Največja vrtilna hitrost | 6000 1/min |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna zračna vlažnost | 0-95 % |
| Stopnja zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 39 kgmm ² |
| Prenosljivi navor | 21 Nm |
| Teža izdelka | 403 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | L48 |
| Koda vmesnika Motor In | 60H |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |