


Aksialni sklop EAMM-A-S62-80G-G3

Številka dela: 8197473

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	80 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	34.8 kgmm ²
Prenosljivi navor	21 Nm
Teža izdelka	1440 g
Koda vmesnika aktuatorja	S62
Koda vmesnika Motor In	80G
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS