


# Aksialni sklop EAMM-A-S38-55A-G3

Številka dela: 8197483

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost               |
|---------------------------|------------------------|
| Nazivna dolžina           | 47 mm                  |
| Položaj vgradnje          | poljubno               |
| Največja vrtilna hitrost  | 8000 1/min             |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C         |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %                 |
| Stopnja zaščite           | IP40                   |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 6.5 Nm                 |
| Teža izdelka              | 260 g                  |
| Koda vmesnika aktuatorja  | S38                    |
| Koda vmesnika Motor In    | 55 A                   |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS        |