

Aksialni sklop
EAMM-A-L38-70GA-G2
Številka dela: 8199483

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	42.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	4 kgmm ²
Prenosljivi navor	4.4 Nm
Teža izdelka	598 g
Koda vmesnika aktuatorja	L38
Koda vmesnika Motor In	70GA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS