

Zatič gredi
DARF-Q13-20
Številka dela: 8200999

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Položaj vgradnje	poljubno
za Ø bata	Ø20
Konstruktivna zgradba	Zatič gredi
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Razred čistih prostorov	Razred 9 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Maks. upogibni moment	5 Nm
Maks. osna obremenitev statično	350 N
Teža izdelka	93 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in centrirno pušo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material zatiča gredi	Poboljšano jeklo