

Sklopka
EAMC-56-58-25-25-U
Številka dela: 8203733

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	25 mm
Premmer nosilca 2	25 mm
Velikost	56
Nazivna dolžina	58 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	128 kgmm ²
Prenosljivi navor	75 Nm
Teža izdelka	266 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS