

Vodilo FEN-12/16-100-KF

Številka dela: 8204027

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12/16
Hod	100 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu.
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila Fy	520 N
Največja sila Fy, statična	830 N
Največja sila	520 N
Največja sila Fz, statična	830 N
Največji moment Mx	12 Nm
Največji moment Mx, statičen	20 Nm
Največji moment My	7 Nm
Največji moment My, statičen	12 Nm
Največji moment Mz	7 Nm
Največji moment Mz, statičen	12 Nm
Pomična sila	15 N
Premikajoča se masa	281 g
Teža izdelka	549 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana