


Napajalna plošča VMPA-FB-SP-M12-V

Številka dela: 8204604

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje tokovno napajanje	4 A
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 25 %
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	200 g
Električni priključek	5-polni okrogli vtični spojnik M12x1
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Ojačan PA
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina