

Vakuumsko sesalo OGVN-35-A-U

Številka dela: 8204827

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine sesala	9.5 mm
Premer priseska	35 mm
Prostornina priseska	4.4 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okrogli meh, 1,5-delni
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura okolice	10 °C...45 °C
Teža izdelka	5.1 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Barva	modra/svetlo modra
Trdota po Shoru	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	PUR