

# Vakuumsko sesalo OGVN-52-A-U-G14

Številka dela: 8204833

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine sesala	11.2 mm
Nazivni premer	6 mm
Premer priseska	52 mm
Prostornina priseska	13.3 cm <sup>3</sup>
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okrogli meh, 1,5-delni
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij:Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe.Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Temperatura okolice	10 °C...45 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	85 N
Teža izdelka	27.1 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	G1/4
Barva	modra/svetlo modra
Trdota po Shoreu	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Material čepa za privitje	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	PUR