

Adapterska plošča OAMC-PA-G14-4

Številka dela: 8205196

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material kotnika za pritrditev	Aluminij, eloksiran
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Priključna plošča
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment	1 Nm
Teža izdelka	215 g
Način pritrditve	Neposredna pritrditev prek navoja
Pritrditev sesala	Notranji navoj G1/4
Priključek za sesalni lonček, količina	4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana