


Aksialni sklop EAMM-A-X22-42A

Številka dela: 8210057

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	0.95 Nm
Teža izdelka	60 g
Koda vmesnika aktuatorja	X22
Koda vmesnika Motor In	42A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS