


Aksialni sklop EAMM-A-X48-87A

Številka dela: 8210061

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	808 g
Koda vmesnika aktuatorja	X48
Koda vmesnika Motor In	87A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS