

Izenačevalnik dolžine

VAL-3/8-80-F1A

Številka dela: 8210510

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseska	80 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj
Delovni tlak	-0.95 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	275 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem M25x1,5
Pritrditev sesala	Notranji navoj G3/8
Vakuumski priključek	Notranji navoj G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Aluminij
Material držala	Aluminij POM visoko legirano nerjavno jeklo