

# Vakuumsko sesalo OGVM-100-A-N-G38F

Številka dela: 8211029

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Izravnava višine sesala                  | 26 mm                                                       |
| Najmanjši polmer obdelovanca             | 90 mm                                                       |
| Nazivni premer                           | 8 mm                                                        |
| Premer priseska                          | 100 mm                                                      |
| Prostornina priseska                     | 115 cm <sup>3</sup>                                         |
| Položaj priključitve                     | zgoraj                                                      |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                    |
| Oblika priseska                          | okrogli meh, 1,5-delni                                      |
| Delovni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni delovni tlak                     | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                             |
| Delovni medij                            | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                           |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| Temperatura okolice                      | -20 °C...80 °C                                              |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 379 N                                                       |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku  | 346 N                                                       |
| Teža izdelka                             | 104 g                                                       |
| Način pritrditve                         | prek vakuumskega priključka                                 |
| Vakuumski priključek                     | Notranji navoj G3/8                                         |
| Barva                                    | črna                                                        |
| Trdota po Shoru                          | 60 +/- 5                                                    |
| Material čepa za pritvje                 | gnetna aluminijeva zlitina                                  |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                             |
| Material priseska                        | NBR                                                         |