


Filter v vodu OAFA-C-Q6-E-E

Številka dela: 8212641

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	6 mm
Napotek za uporabo	Ohišja ne smete čistiti s polarnimi topili (kot je alkohol).
Položaj vgradnje	poljubno
Finost filtra	40 µm
Delovni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Delovni medij	Zrak
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij v skladu s Festovo interno definicijo s stopnjo zahtevnosti F1A z omejitvami glede uporabe Cu/Zn/Ni
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	11 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	HNBR
Material filtra	PE
Material ohišja	PA