


Aksialni sklop EAMM-A-T42-40G

Številka dela: 8217450

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	49 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	3.2 kgmm ²
Prenosljivi navor	9.5 Nm
Teža izdelka	402 g
Koda vmesnika aktuatorja	T42
Koda vmesnika Motor In	40G 40GA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS