

# Okrogli valj DPRA-N-2"-6-NGP4-N

Številka dela: 8217884

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hod                                         | 6 palec                                                        |
| Premer bata                                 | 2"                                                             |
| Navoj batnice                               | 1/2-20 UNF-2A                                                  |
| Blaženje                                    | brez blaženja                                                  |
| Položaj vgradnje                            | poljubno                                                       |
| Konec batnice                               | zunanji navoj                                                  |
| Konstruktivna zgradba                       | Bat<br>Batnica<br>Cev valja                                    |
| Zaznavanje položaja                         | brez                                                           |
| Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo | okrogla batnica                                                |
| Delovni tlak                                | 9.99 psi...150 psi                                             |
| Način delovanja                             | dvosmerno delovanje                                            |
| Delovni medij                               | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija    | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK            | 1 – nizka korozijska obremenitev                               |
| Skladnost z LABS                            | VDMA24364 – cona III                                           |
| Temperatura okolice                         | -40 °F...300 °F                                                |
| Teža izdelka                                | 2.19 lb                                                        |
| Pnevmatični priključek                      | 1/4 NPT                                                        |
| Napotek glede materialov                    | V skladu z RoHS                                                |
| Material tesnil                             | NBR                                                            |
| Material batnice                            | visoko legirano nerjavno jeklo                                 |
| Material cevi valja                         | visoko legirano nerjavno jeklo                                 |