

# Paralelni sklop EAMM-U-87-T42-80P-114

Številka dela: 8223765

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost               |
|----------------------------------|------------------------|
| Velikost                         | 87                     |
| Razdalja od središča do središča | 114 mm                 |
| Položaj vgradnje                 | poljubno               |
| Prestavno razmerje               | 1:1                    |
| Največja vrtilna hitrost         | 3000 1/min             |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364 – cona III   |
| Temperatura skladiščenja         | -20 °C...60 °C         |
| Relativna zračna vlažnost        | 0–95 %                 |
| Stopnja zaščite                  | IP40                   |
| Temperatura okolice              | 0 °C...50 °C           |
| Masni vztrajnostni moment        | 44.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski navor v prostem teku    | 0.22 Nm                |
| Prenosljivi navor                | 3 Nm                   |
| Teža izdelka                     | 1067 g                 |
| Koda vmesnika aktuatorja         | T42                    |
| Koda vmesnika Motor In           | 80P<br>80PA<br>80RA    |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS        |