

Paralelni sklop
EAMM-U-87-T42-84AA-147
Številka dela: 8223780

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	87
Razdalja od središča do središča	147 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	3000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Masni vztrajnostni moment	44.2 kgmm ²
Pogonski navor v prostem teku	0.22 Nm
Prenosljivi navor	3 Nm
Teža izdelka	1223 g
Koda vmesnika aktuatorja	T42
Koda vmesnika Motor In	84AA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS