

Sklopka
EAMC-56-58-16-24
Številka dela: 8228283

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	16 mm
Premer nosilca 2	24 mm
Velikost	56
Nazivna dolžina	58 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	128 kgmm ²
Prenosljivi navor	60 Nm
Teža izdelka	294 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS