


Pesto sklopke EAMC-H-10-5-GB5-5

Številka dela: 8228646

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	5 mm
Velikost	10
Nazivna dolžina	9.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.022 kgmm ²
Prenosljivi navor	0.6 Nm
Teža izdelka	2 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS