

Pesto sklopke EAMC-H-15-7-GB8-8

Številka dela: 8228650

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premier nosilca 1	8 mm
Velikost	15
Nazivna dolžina	12.4 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.191 kgmm ²
Prenosljivi navor	2 Nm
Teža izdelka	4 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS