


Pesto sklopke EAMC-H-25-10-GB8-14

Številka dela: 8228653

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	14 mm
Velikost	15/25
Nazivna dolžina	15.4 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	1.04 kgmm ²
Prenosljivi navor	2 Nm
Teža izdelka	11 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS