

Pesto sklopke
EAMC-H-30-10-GB16-6.35
Številka dela: 8228654

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	6.35 mm
Velikost	30
Nazivna dolžina	20.7 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	3.2 kgmm ²
Prenosljivi navor	6 Nm
Teža izdelka	26 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS