

Pesto sklopke
EAMC-H-30-10-GB16-12
Številka dela: 8228659

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	12 mm
Velikost	30
Nazivna dolžina	20.7 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	3.2 kgmm ²
Prenosljivi navor	11.5 Nm
Teža izdelka	24 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS