

Pesto sklopke
EAMC-H-35-13-GB16-19
Številka dela: 8228661

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	19 mm
Velikost	30/35
Nazivna dolžina	23.4 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	5.8 kgmm ²
Prenosljivi navor	15 Nm
Teža izdelka	31 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS