

Vklopni ventil MS6-EE-1/4-V24

Številka dela: 8232870

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serijska	MS
Velikost	6
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način upravljanja	električno
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Pomožno ročno upravljanje	zaskočitev tipkalna
Način vračanja	mehanska vzmet
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Delovni tlak	0.4 MPa...1.8 MPa 4 bar...18 bar
Prekritje	pozitivno prekrivanje
Vrednost C	11 l/sbar
b-vrednost	0.5
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	2600 l/min
Trajanje vklopa	100%
Karakteristike tuljave	24 V DC: 1,5 W
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Položaj vgradnje	poljubno
Smer toka	ni reverzibilna

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	740 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Dovajanje krmilnega zraka	interni
Električni priključek	v skladu z EN 175301-803
Material tesnil	NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina